



Horizontalna brza stega s kutnim kućištem, tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376640 2
GTIN	4020772008277
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručka s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**

S kutnim kućištem za bočnu montažu.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Tehnički opis

Ø rupe d	5,6 mm
Udaljenost između rupa f	25,5 mm
Ukupna visina	94 mm
Sila stezanja P1	1000 N
Sila stezanja P2	1200 N

Udaljenost između rupa e	20 mm
Pritisni vijak	M6×35 mm
ukupna duljina	162 mm
Tip	6833J
Visina stezanja H	48 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega