



Vertikalna brza stega s kutnim kućištem za bočnu montažu, tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376520 2
GTIN	4020772007898
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

S kutnim kućištem za bočnu montažu.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručica s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**
- **Pritezni vijci osigurani od ispadanja.**
- **Zaštita prstiju pomoću sigurnosnog zateznog dijela bez mogućnosti ozljede.**

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladni za pritezanje kod bušenja, razvrtavanje, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

Tehnički opis

Sila stezanja P1	1000 N
Ø rupe d	6,1 mm
Pritisni vijak	M6x35 mm

Udaljenost između rupa f	25,5 mm
Ukupna visina	176,5 mm
Sila stezanja P2	1200 N
Udaljenost između rupa e	20 mm
ukupna duljina	77 mm
Tip	6803J
Visina stezanja H	35 mm
Vrsta proizvoda	Vertikalna brza stega