



Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376625 2
GTIN	4045197229922
Razred artikla	32S

Opis

Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Tehnički opis

Udaljenost između rupa e	26 mm
Pritisni vijak	M6x40 mm
Udaljenost između rupa f	25 mm
Sila stezanja P1	1200 N
Ø rupe d	5,5 mm
ukupna duljina	163 mm
Sila stezanja P2	1400 N
Ukupna visina	54 mm
Tip	376625 2

Visina stezanja H	24 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega