

**Plosnato ravnalo, Točnost 1, duljina: 3000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	460400 3000
GTIN	4045197206725
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Ravnala su izrađena od posebnog čelika brušenog sa svih strana. Oblik B, s 2 proreza i s lakiranim srednjim dijelom.

Upotreba:

Za kontrolu i precizne radove.

Dio isporuke:

Uključen tvornički zapisnik o ispitivanju.

Napomena:

U nekoroziivnoj izvedbi dostupno iz tvornice. Obratite pozornost na to da se **ove veličine na račun primatelja** isporučuju.

Tehnički opis

Tolerancija ravnine za ispitne površine	0,054 mm
Širina presjeka $\pm 0,2$ mm	99,3 mm
Opis oblika	poprečni presjek I-oblika
Duljina	3000 mm
Visina presjeka $\pm 0,2$ mm	15,5 mm
Oblik	B
Standard	DIN 874
Preciznost	1
Atribut imena proizvoda	Točnost 1

Materijal	Specijalni čelik
Kalibriranje	F7
Vrsta proizvoda	Plosnato ravnalo

Usluge

KalibriranjePlosnato ravnalo maks. duljina 3000 mm	026080 3000
--	-------------