



## Povlačno potisna brza stega s kutnim kućištem, tip: 3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376710 3
GTIN	4020772008420
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

**Prijenos sa zglobnom polugom.** Samokočenje sprječava otvaranje.

- **Ležajne osovine od čelika otpornog na koroziju, uležištenja podmazana.**
- **S dugom vodilicom.**
- **Ručicu se može podesiti pod bilo kojim kutem.**
- **Stezni vijak kaljen, pocinčan.**
- **Kućište se može skinuti, time moguće pričvršćenje na limenim zidovima.**
- **S poboljšanim, pocinčanim pritisnim vijkom.**
- **Kutno kućište odvojivo, za pričvršćenje na limene stijenke.**

#### Upotreba:

Za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava, kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

#### Dodatni pribor:

Kutno kućište br. 376730.

#### Napomena:

- **Veličine 0 i 3 se isporučuje i od čelika otpornog na koroziju!**

### Tehnički opis

Visina stezanja h do sredine vijka	25 mm
------------------------------------	-------

Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila)	2500 N
Stezni podizaj	32 mm
čeonni navoj na pritezaču	M 20×1,5 mm
Ø rupe d	6,5 mm
Pritisni vijak	M8×35 mm
Širina kutne noge K	60 mm
Udaljenost između rupa f	29,5 - 42,5 mm
Ukupna visina H	108 mm
Ukupna duljina L	302,5 mm
Tip	6841J
Vrsta proizvoda	Povlačno potisna brza stega

## Pribor

Kutna noga, čvrsta tip 2	376730 2
Kutna noga, čvrsta tip 5	376730 5
Kutna noga, čvrsta tip 3	376730 3