



Vertikalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376508 2
GTIN	4045197226273
Razred artikla	32S

Opis

Izvedba:

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladni za pritezanje kod bušenja, razvrtavanje, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

Tehnički opis

Sila stezanja P1	1200 N
Pritisni vijak	M6×50 mm
Ukupna visina	140 mm
Udaljenost između rupe e	12,5 mm
Ø rupe d	5,2 mm
Sila stezanja P2	1500 N

Udaljenost između rupa f	27 mm
ukupna duljina	74,5 mm
Tip	376508 2
Visina stezanja H	22,5 mm
Vrsta proizvoda	Vertikalna brza stega