



Vertikalna brza stega s kutnim kućištem za bočnu montažu, tip: 3



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 376520 3 |
| GTIN | 4020772007904 |
| Razred artikla | 35A |

Opis

Izvedba:

S kutnim kućištem za bočnu montažu.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručica s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**
- **Pritezni vijci osigurani od ispadanja.**
- **Zaštita prstiju pomoću sigurnosnog zateznog dijela bez mogućnosti ozljede.**

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladni za pritezanje kod bušenja, razvrtavanje, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

Tehnički opis

| | |
|------------------|--------|
| Ukupna visina | 223 mm |
| Sila stezanja P1 | 1400 N |
| ukupna duljina | 111 mm |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Udaljenost između rupa f | 28,5 mm |
| Udaljenost između rupa e | 24 mm |
| Ø rupe d | 6,5 mm |
| Pritisni vijak | M8×45 mm |
| Sila stezanja P2 | 2500 N |
| Tip | 6803J |
| Visina stezanja H | 40 mm |
| Vrsta proizvoda | Vertikalna brza stega |