



## Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376610 3
GTIN	4020772008086
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

Kompaktna konstrukcija zahvaljujući novoj ručki.

Ergonomska drška od 2 komponente, izrazito praktična za rukovanje zbog veće površine.

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

#### Upotreba:

**Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji** ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

### Tehnički opis

Sila stezanja P1	1800 N
Udaljenost između rupa f	22-31,8 mm
Pritisni vijak	M8x45 mm
Udaljenost između rupa e	25,7 mm
Ø rupe d	6,5 mm
Ukupna visina	48,5 mm
Sila stezanja P2	2500 N

ukupna duljina	206 mm
Tip	6830J
Visina stezanja H	32 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega