



## Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376625 3
GTIN	4020772390358
Razred artikla	32S

### Opis

#### Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

#### Upotreba:

**Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji** ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

### Tehnički opis

Ukupna visina	68,5 mm
Ø rupe d	6,6 mm
ukupna duljina	190 mm
Udaljenost između rupa f	31,6 mm
Udaljenost između rupa e	26 mm
Sila stezanja P2	2300 N
Pritisni vijak	M8×50 mm
Sila stezanja P1	1650 N
Tip	376625 3

Visina stezanja H	33 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega