

HOLEX**Ravnalo za montažu uska izvedba, Točnost 1, duljina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	460800 1000
GTIN	4045197225948
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Izrada od čelika I-profila s rupama za smanjenje težine. S fino brušenim ispitnim površinama. Bočne površine također brušene. Srednji dio je lakiran.

Uska izvedba, točnost 1.**Dio isporuke:**

Uključen tvornički zapisnik o ispitivanju.

Napomena:

Troškove dostave **snosi kupac**. Isporuka u drvenoj kutiji.

Tehnički opis

Težina	5 kg
Širina presjeka	30 mm
Visina presjeka	100 mm
Duljina	1000 mm
Kalibriranje	F7

Standard	DIN 874
Preciznost	1
Atribut imena proizvoda	Točnost 1
Materijal	čelik I-profila
Zapisnik o ispitivanju	S protokolom proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda	Ravnalo za montažu

Usluge

KalibriranjePlosnato ravnalo maks. duljina 1000 mm	026080 1000
--	-------------