

Garant**Vlasno nehrđajuće ravnalo u futroli, duljina: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	460095 500
GTIN	4045197444325
Razred artikla	41H

Opis**Izvedba:**

Kaljeni, brušeni i fino lepani precizni mjerni bridovi. Šiljasti završetak omogućava mjerenje i u kutovima, utorima, udubljenjima itd. S plastičnom izoliranom drškom kao zaštita od prelaska topline s ruku.

Od **nehrđajućeg** čelika. **Oba skošena ruba matirana bez sjaja.**

Napomena:

Tolerancija ravnine mjernog brida odnosi se na odstupanje od $\pm 15^\circ$ prema osi simetrije.

Tehnički opis

Tolerancija ravnine mjernog brida	0,004 mm
Duljina	500 mm
Standard	DIN 874
Materijal	Nehrđajući čelik
Površina faze	matirano bez sjaja
Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F6
Vrsta proizvoda	Ravnalo sa zašiljenim vrhom

Usluge

Kalibriranje Oštro ravnalo maks. duljina 500 mm	026000 500
	026010 500

DAkks kalibriranje Oštro ravnalo maks. duljina 500 mm