



## Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376625 4
GTIN	4045197229946
Razred artikla	32S

### Opis

#### Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

#### Upotreba:

**Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji** ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

### Tehnički opis

Ukupna visina	90 mm
Ø rupe d	8,8 mm
Udaljenost između rupa f	43 mm
Sila stezanja P1	2500 N
Sila stezanja P2	3500 N
Pritisni vijak	M10×90 mm
Udaljenost između rupa e	41,2 mm
ukupna duljina	273 mm
Tip	376625 4

Visina stezanja H	45 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega