



Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376610 4
GTIN	4020772008093
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

Kompaktna konstrukcija zahvaljujući novoj ručki.

Ergonomska drška od 2 komponente, izrazito praktična za rukovanje zbog veće površine.

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Tehnički opis

Udaljenost između rupa f	29-43 mm
Sila stezanja P2	3000 N
Ukupna visina	75 mm
ukupna duljina	287 mm
Pritisni vijak	M8×65 mm
Sila stezanja P1	2000 N
Ø rupe d	8,5 mm

Udaljenost između rupa e	41 mm
Tip	6830J
Visina stezanja H	45 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega