

**Plosnato ravnalo, Točnost 0, duljina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	460300 1000
GTIN	4045197206640
Razred artikla	42G

**Opis****Izvedba:**

Ravnala su izrađena od posebnog čelika brušenog sa svih strana. S pravokutnim presjekom.

**Upotreba:**

Za najtočnije precizno ispitivanje.

**Napomena:**

**U nekorozivnoj izvedbi** dostupno iz tvornice.

**Tehnički opis**

Duljina	1000 mm
Visina presjeka $\pm 0,2$ mm	11,5 mm
Širina presjeka $\pm 0,2$ mm	59,3 mm
Opis oblika	pravokutni poprečni presjek
Tolerancija ravnine za ispitne površine	0,012 mm
Oblik	A
Standard	DIN 874
Preciznost	0
Atribut imena proizvoda	Točnost 0
Materijal	Specijalni čelik
Kalibriranje	F7
Vrsta proizvoda	Plosnato ravnalo

---

## Usluge

Kalibriranje Plosnato ravnalo maks. duljina 1000 mm

026080 1000