


**Povlačno potisna brza stega s osnovnom pločom, tip: 0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	376715 0
GTIN	4045197226778
Razred artikla	32S

Opis**Izvedba:**

Prijenos sa zglobnom polugom. Otvaranje spriječeno samokočnim mehanizmom.
Zakovice od nehrđajućeg čelika, ležajevi su podmazani.
Ručka se može okretati pod bilo kojim kutom.

Upotreba:

Za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava, kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Napomena:

- **Veličine 0 i 3 se isporučuje i od čelika otpornog na koroziju!**

Tehnički opis

Ø rupe d	4,4 mm
Stezni podizaj	16 mm
Pritisni vijak	M4x20 mm
Širina kutne noge K	27 mm
Udaljenost između rupa f	15,9 mm

Udaljenost između rupa e	15,9 mm
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila)	450 N
Visina stezanja h do sredine vijka	12,7 mm
Ukupna visina H	38 mm
Ukupna duljina L	140,5 mm
Tip	376715 0
Vrsta proizvoda	Povlačno potisna brza stega