



## Horizontalna brza stega sa sigurnosnom blokadom, tip: 3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376650 3
GTIN	4020772008819
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

- Zakovica od čelika otpornog na koroziju.
- Kaljena čahura ležajeva.
- Podmazana mjesta ležajeva.
- Potpuno ojačan, pocinčan pritisni vijak.
- Kompaktna izvedba s novom ručkom.
- Ergonomska 2 komponentna ručka s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.
- Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

#### Upotreba:

Zbog patentiranog sigurnosnog sustava u zatvorenom kao i u otvorenom stanju osobito prikladne kod pojave vibracija i kod nadglavne montaže.

### Tehnički opis

Sila stezanja P1	1800 N
Udaljenost između rupa f	22-31,8 mm
Udaljenost između rupa e	25,7 mm
Ukupna visina	48,5 mm
Sila stezanja P2	2500 N

Pritisni vijak	M8×45 mm
ukupna duljina	206 mm
Ø rupe d	6,5 mm
Tip	6830SJ
Visina stezanja H	32 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega