



Horizontalna brza stega s vertikalnim kućištem, tip: 0



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 376630 0 |
| GTIN | 4020772008154 |
| Razred artikla | 35A |

Opis

Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručka s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**

S vertikalnim kućištem za pričvršćivanje na rešetkaste konstrukcije i za zavarene konstrukcije.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------|--------------|
| Ukupna visina | 33 mm |
| Ø rupe d | 4,6 mm |
| Pritisni vijak | M4x25 mm |
| Udaljenost između rupa e | 11,5-15,5 mm |
| Sila stezanja P2 | 400 N |
| Sila stezanja P1 | 250 N |
| ukupna duljina | 79 mm |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Tip | 6832J |
| Visina stezanja H | 20 mm |
| Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |