

HOLEX**Plosnato ravnalo, Točnost 0, duljina: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	460300 1500
GTIN	4045197206657
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Ravnala su izrađena od posebnog čelika brušenog sa svih strana. S pravokutnim presjekom.

Upotreba:

Za najtočnije precizno ispitivanje.

Napomena:

U nekorozivnoj izvedbi dostupno iz tvornice. Obratite pozornost na to da se **ove veličine na račun primatelja** isporučuju.

Tehnički opis

Visina presjeka $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Širina presjeka $\pm 0,2$ mm	69,3 mm
Tolerancija ravnine za ispitne površine	0,017 mm
Opis oblika	pravokutni poprečni presjek
Duljina	1500 mm
Oblik	A
Standard	DIN 874
Preciznost	0
Atribut imena proizvoda	Točnost 0
Materijal	Specijalni čelik
Kalibriranje	F7

Vrsta proizvoda

Plosnato ravnalo

Usluge

Kalibriranje Plosnato ravnalo maks. duljina 2000 mm

026080 2000