



## Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376610 5
GTIN	4020772008109
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

Kompaktna konstrukcija zahvaljujući novoj ručki.

Ergonomska drška od 2 komponente, izrazito praktična za rukovanje zbog veće površine.

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

#### Upotreba:

**Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji** ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

### Tehnički opis

Sila stezanja P1	3000 N
ukupna duljina	321 mm
Udaljenost između rupa e	41,5 mm
Pritisni vijak	M8×65 mm
Ø rupe d	8,5 mm
Sila stezanja P2	5000 N
Udaljenost između rupa f	41,5 mm

Ukupna visina	73 mm
Tip	6830J
Visina stezanja H	46 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega