

HOLEX**Plosnato ravnalo, Točnost 2, duljina: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	460500 1500
GTIN	4045197206756
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Ravnala su izrađena od posebnog čelika brušenog sa svih strana. S pravokutnim presjekom.

Upotreba:

Za precizna mjerenja i opću upotrebu u radionicama.

Napomena:

U nekorozivnoj izvedbi dostupno iz tvornice. Obratite pozornost na to da se **ove veličine na račun primatelja** isporučuju.

Tehnički opis

Tolerancija ravnine za ispitne površine	0,046 mm
Oblik	A
Visina presjeka $\pm 0,2$ mm	9,5 mm
Duljina	1500 mm
Širina presjeka $\pm 0,2$ mm	49,3 mm
Opis oblika	pravokutni poprečni presjek
Standard	DIN 874
Preciznost	2
Atribut imena proizvoda	Točnost 2
Materijal	Specijalni čelik
Kalibriranje	F7

Vrsta proizvoda

Plosnato ravnalo

Usluge

Kalibriranje Plosnato ravnalo maks. duljina 2000 mm

026080 2000