



Snažna povlačno potisna brza stega, tip: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376720 3
GTIN	4020772094232
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Vrlo stabilna konstrukcija s dugom vodilicom.
- Vodilica u jednakom hodu s ručnom polugom.
- Osnovno tijelo od temper lijeva.
- Poluga i stezni cilindar od poboljšanog čelika, pocinčana i obrađena za bolja antikorozivna svojstva.
- Stezni vijak kaljen.

Upotreba:

- Za brzo stezanje / otvaranje pri serijskoj obradi.
- Kao tlačna i vlačna stega.
- Za izradu specijalnih steznih naprava.
- Za stezanje kod bušenja, struganja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

Tehnički opis

Udaljenost između rupa e	41 mm
Visina stezanja h do sredine vijka	30 mm
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila)	4000 N
Ø rupe d	6,5 mm

Pritisni vijak	M8×35 mm
Udaljenost između rupa g	36 mm
Udaljenost između rupa f	44 mm
Stezni podizaj	32 mm
Ukupna visina H	116 mm
Ukupna duljina L	309 mm
Tip	6842
Vrsta proizvoda	Povlačno potisna brza stega