



Horizontalna brza stega s vertikalnim kućištem, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376630 1
GTIN	4020772008161
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručka s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**

S vertikalnim kućištem za pričvršćivanje na rešetkaste konstrukcije i za zavarene konstrukcije.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Tehnički opis

Pritisni vijak	M5×30 mm
Sila stezanja P1	800 N
Sila stezanja P2	1100 N
Ukupna visina	43 mm
Ø rupe d	5,2 mm
Udaljenost između rupa e	13-14,5 mm
ukupna duljina	120 mm

Tip	6832J
Visina stezanja H	25,5 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega