



## Unutarnji mikrometar MicroGauge, mjerno područje: 0,95-1,55mm



### Podaci za narudžbu

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe  | 428670 0,95-1,55 |
| GTIN           | 5051102218928    |
| Razred artikla | 46B              |

### Opis

#### Izvedba:

Precizni unutarnji mikrometar s 2 točke mjerenja za mjerenje provrta između 0,95– 10,35 mm. Kompaktni oblik i mala težina (težina kemijske olovke) olakšavaju mjerenje malih preciznih dijelova. Tvrdokromirana, kuglasta mjerna ticala. Lako čitljiv LCD-zaslon s podesivom razlučivostima do 0,0005 mm. Izlaz podataka preko RS232- ili USB-Proximity. Otporno na prašinu i vodu (IP65).

#### Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 357, podesivi prsteni s UKAS potvrdom o kalibriranju.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948.

#### Napomena:

Dostupan kao pojedinačni uređaj ili u garnituri, graničnici dubine dostupni na upit. Primjenom dodatnog adaptera mogu se priključiti ticala diatest.

### Tehnički opis

|  |   |
|--|---|
| Mjerno područje mjernih glava              | 0,95–1,15; 1,07–1,25; 1,17–1,35;<br>1,27–1,45; 1,37–1,55 mm   |
| Linearnost                                 | Ø 1,0 – 1,55: maksimalno 2 %<br>puta mjerenja; najmanje 0,001 Ø<br>1,5 – 6,35: maksimalno 1 % puta<br>mjerenja; najmanje 0,001 mm |
| Mogućnost odabira očitavanja               | 0,01/0,001/0,0005 mm  |
| Mjerno područje                            | 0,95 - 1,55 mm  |
| Broj prstenova za namještanje              | 5   |
| Broj mjernih glava                         | 5   |
| Ponovljivost                               | 0,001 mm  |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357  |
| Broj sadržanih baterija                    | 2   |
| IP-klasa zaštite                           | IP 65   |
| Opskrba energijom                          | na bateriju   |
| Standard                                   | DIN 863   |
| Očitavanje                                 | mm / cola   |
| Prihvat                                    | RS232C sučelje  |
| Prihvat                                    | USB-sučelje   |
| Mjerna tehnika                             | digitalno   |
| Pakiranje                                  | stabilna kutija   |
| Kalibriranje                               | Cijena na upit  |
| Vrsta proizvoda                            | Unutarnji mikrometar u 2 točke  |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357 | 081560 357  |
| Priključni kabel tip USB2                           | 498948 USB2 |
| Priključni kabel tip R2                             | 498948 R2   |