

**HOLEX****Ravnalo za montažu uska izvedba, Točnost 1, duljina: 3000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	460800 3000
GTIN	4045197225979
Razred artikla	42G

**Opis****Izvedba:**

Izrada od čelika I-profila s rupama za smanjenje težine. S fino brušenim ispitnim površinama. Bočne površine također brušene. Srednji dio je lakiran.

**Uska izvedba, točnost 1.****Dio isporuke:**

Uključen tvornički zapisnik o ispitivanju.

**Napomena:**

Troškove dostave **snosi kupac**. Isporuka u drvenoj kutiji.

**Tehnički opis**

Težina	26 kg
Duljina	3000 mm
Širina presjeka	40 mm
Visina presjeka	140 mm
Kalibriranje	F7

Standard	DIN 874
Preciznost	1
Atribut imena proizvoda	Točnost 1
Materijal	čelik I-profila
Zapisnik o ispitivanju	S protokolom proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda	Ravnalo za montažu

## Usluge

KalibriranjePlosnato ravnalo maks. duljina 3000 mm	026080 3000
--	-------------