

**Vlasno brunirano ravnalo u futroli, duljina: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	460100 125
GTIN	4045197206527
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Kaljeni, brušeni i fino lepani precizni mjerni bridovi. Šiljasti završetak omogućava mjerenje i u kutovima, utorima, udubljenjima itd. S plastičnom izoliranom drškom kao zaštita od prelaska topline s ruku.

Od očvrstnutog čelika, oba ruba brunirana (bez odsjaja).

Napomena:

Tolerancija ravnine mjernog brida odnosi se na odstupanje od $\pm 15^\circ$ prema osi simetrije.

Tehnički opis

Tolerancija ravnine mjernog brida	0,003 mm
Duljina	125 mm
Standard	DIN 874
Materijal	dorađen specijalni čelik
Površina faze	brunirano (bez odsjaja)
Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F6
Vrsta proizvoda	Ravnalo sa zašiljenim vrhom

Usluge

DAkKS kalibriranje Oštro ravnalo maks. duljina 500 mm	026010 500
---	------------

Kalibriranje Oštro ravnalo maks. duljina 200 mm

026000 200