



## Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem, nehrđajuća, tip: 1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376620 1
GTIN	4020772008949
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

Kompaktna konstrukcija zahvaljujući novoj ručki.

Ergonomska drška od 2 komponente, izrazito praktična za rukovanje zbog veće površine.

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

#### Upotreba:

**Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji** ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

### Tehnički opis

Ø rupe d	5,2 mm
Ukupna visina	30 mm
ukupna duljina	120 mm
Sila stezanja P1	800 N
Pritisni vijak	M5×30 mm
Sila stezanja P2	1100 N
Udaljenost između rupe e	13-14,5 mm

Udaljenost između rupa f	19,7 mm
Tip	6830NIJ
Visina stezanja H	19 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega