



## Povlačna brza stega s kukom, tip: 1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376740 1
GTIN	4020772094522
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

- Brza stega s prijenosom preko koljenaste poluge.
- Samokočni mehanizam sprječava otvaranje.
- Zakovica od nerđajućeg čelika.
- Ručica od plastike otporne na ulje.
- Pritezači su pocinčani.
- Stezne kuke se mogu podešavati pomoću navoja.
- Kuglice ležaja kaljene.
- Ležišta podmazana.
- Kuke kaljene.

#### Upotreba:

Za zatvaranje spremnika.

### Tehnički opis

Udaljenost između rupa e	19 mm
Sila stezanja P (vlačna sila)	2000 N
Ø rupe d	5,4 mm
Put podešavanja stezne kukice c	35 - 42 mm
Udaljenost između rupa f	26 - 30 mm
Debljina a	5,3 mm
Polumjer R	4,5 mm

Visina stezanja h	22,7 mm
Ukupna visina H	34,5 mm
Ukupna duljina L	104,6 mm
Tip	6847
Vrsta proizvoda	Povlačna brza stega