



Unutarnji mikrometar MicroGauge, mjerno područje: 1,5-2,45mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428670 1,5-2,45
GTIN	5051102218935
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Precizni unutarnji mikrometar s 2 točke mjerenja za mjerenje provrta između 0,95– 10,35 mm. Kompaktni oblik i mala težina (težina kemijske olovke) olakšavaju mjerenje malih preciznih dijelova. Tvrdokromirana, kuglasta mjerna ticala. Lako čitljiv LCD-zaslon s podesivom razlučivosti do 0,0005 mm. Izlaz podataka preko RS232- ili USB-Proximity. Otporno na prašinu i vodu (IP65).

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 357, podesivi prsteni s UKAS potvrdom o kalibriranju.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948.

Napomena:

Dostupan kao pojedinačni uređaj ili u garnituri, graničnici dubine dostupni na upit. Primjenom dodatnog adaptera mogu se priključiti ticala diatest.

Tehnički opis

Broj mjernih glava	3
--------------------	---

Broj prstenova za namještanje	3
Linearnost	Ø 1,0 – 1,55: maksimalno 2 % puta mjerenja; najmanje 0,001 Ø 1,5 – 6,35: maksimalno 1 % puta mjerenja; najmanje 0,001 mm
Ponovljivost	0,001 mm
Mjerno područje mjernih glava	1,5–1,9; 1,8–2,2; 2,05–2,45 mm
Mjerno područje	1,5 - 2,45 mm
Mogućnost odabira očitavanja	0,01/0,001/0,0005 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	2
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar u 2 točke

Pribor

Priključni kabel tip R2	498948 R2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Priključni kabel tip USB2	498948 USB2