

**Plosnato ravnalo, Točnost 0, duljina: 3000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	460300 3000
GTIN	4045197206671
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Ravnala su izrađena od posebnog čelika brušenog sa svih strana. Oblik B, s 2 proreza i s lakiranim srednjim dijelom.

Upotreba:

Za najtočnije precizno ispitivanje.

Dio isporuke:

Uključen tvornički zapisnik o ispitivanju.

Napomena:

U nekorozivnoj izvedbi dostupno iz tvornice. Obratite pozornost na to da se **ove veličine na račun primatelja** isporučuju.

Tehnički opis

Visina presjeka $\pm 0,2$ mm	17,5 mm
Oblik	B
Opis oblika	poprečni presjek I-oblika
Tolerancija ravnine za ispitne površine	0,032 mm
Širina presjeka $\pm 0,2$ mm	119,3 mm
Duljina	3000 mm
Standard	DIN 874
Preciznost	0
Atribut imena proizvoda	Točnost 0

Materijal	Specijalni čelik
Kalibriranje	F7
Vrsta proizvoda	Plosnato ravnalo

Usluge

KalibriranjePlosnato ravnalo maks. duljina 3000 mm	026080 3000
--	-------------