



Povlačna brza stega horizontalna, tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376800 2
GTIN	4020772017095
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

U kompletu s hvataljkom.

- **Brza stega s prijenosom preko koljenaste poluge.**
- **Samokočni mehanizam sprječava otvaranje.**
- **Zakovica od nerđajućeg čelika.**
- **Ručica od plastike otporne na ulje.**
- **Pritezači su pocinčani.**
- **Stezne kuke se može podešavati pomoću navoja.**
- **Kuglice ležaja kaljene.**
- **Ležišta podmazana.**
- **Kuke kaljene.**

Upotreba:

Za zatvaranje spremnika.

Napomena:

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2-komponentna ručka s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**

Tehnički opis

Udaljenost između rupa e	13 mm
--------------------------	-------

Udaljenost između rupa f	19,5 - 23,5 mm
Put podešavanja stezne kukice c	38 - 72 mm
Sila stezanja P (vlačna sila)	1600 N
Ø rupe d	5,2 mm
Visina stezanja h	12 mm
Ukupna visina H	47 mm
Ukupna duljina L	125 - 159 mm
Tip	6848HJ
Vrsta proizvoda	Povlačna brza stega