



Povlačno potisna brza stega kratka izvedba, tip: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376700 3
GTIN	4020772008550
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Poboljšani vijci.

- **Kompaktna konstrukcija zahvaljujući ručki.**
- **Ergonomska ručka od 2 komponente, izrazito praktična za rukovanje zbog veće površine.**

Upotreba:

- **Izravno pričvršćivanje na limene stijenke.**
- **Zaštitna kapica i stezni cilindar povezani navojem.**

Dodatni pribor:

Kutno kućište br. 376730.

Napomena:

- **Od čelika otpornog na koroziju dostupno na upit.**

Tehnički opis

Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila)	2500 N
Pritisni vijak	M8x35 mm

Stezni podizaj	40 mm
čeonni navoj na pritezaču	M 20×1,5 mm
Ukupna visina H	123 mm
Ukupna duljina L	258 mm
Tip	6844J
Vrsta proizvoda	Povlačno potisna brza stega

Pribor

Kutna noga, čvrsta tip 2	376730 2
Kutna noga, čvrsta tip 3	376730 3
Kutna noga, čvrsta tip 5	376730 5