



Povlačna brza stega s kukom, tip: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376740 3
GTIN	4020772094546
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Brza stega s prijenosom preko koljenaste poluge.
- Samokočni mehanizam sprječava otvaranje.
- Zakovica od nerđajućeg čelika.
- Ručica od plastike otporne na ulje.
- Pritezači su pocinčani.
- Stezne kuke se mogu podešavati pomoću navoja.
- Kuglice ležaja kaljene.
- Ležišta podmazana.
- Kuke kaljene.

Upotreba:

Za zatvaranje spremnika.

Tehnički opis

Debljina a	7,1 mm
Udaljenost između rupa f	31,5 - 35,5 mm
Ø rupe d	5,5 mm
Put podešavanja stezne kukice c	72 - 84 mm
Sila stezanja P (vlačna sila)	3000 N
Udaljenost između rupa e	19 mm
Polumjer R	5,5 mm

Visina stezanja h	22,7 mm
Ukupna visina H	36 mm
Ukupna duljina L	200,5 mm
Tip	6847
Vrsta proizvoda	Povlačna brza stega