



Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem, nehrđajuća, tip: 2



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 376620 2 |
| GTIN | 4020772008956 |
| Razred artikla | 35A |

Opis

Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

Kompaktna konstrukcija zahvaljujući novoj ručki.

Ergonomska drška od 2 komponente, izrazito praktična za rukovanje zbog veće površine.

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------|--------------|
| Udaljenost između rupa e | 26 mm |
| Sila stezanja P2 | 1200 N |
| Sila stezanja P1 | 1000 N |
| Ø rupe d | 5,6 mm |
| Udaljenost između rupa f | 19,5-29,5 mm |
| Ukupna visina | 45 mm |
| ukupna duljina | 162 mm |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Pritisni vijak | M6×35 mm |
| Tip | 6830NIJ |
| Visina stezanja H | 24 mm |
| Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |