



Horizontalna brza stega s vertikalnim kućištem, tip: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376630 3
GTIN	4020772008192
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručka s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**

S vertikalnim kućištem za pričvršćivanje na rešetkaste konstrukcije i za zavarene konstrukcije.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Tehnički opis

Ukupna visina	65 mm
Sila stezanja P1	1800 N
ukupna duljina	206 mm
Udaljenost između rupa e	25,7 mm
Ø rupe d	6,5 mm
Pritisni vijak	M8×45 mm
Sila stezanja P2	2500 N

Tip	6832J
Visina stezanja H	42,5 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega