



Povlačna brza stega horizontalna, tip: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376800 3
GTIN	4020772008604
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

U kompletu s hvataljkom.

- **Brza stega s prijenosom preko koljenaste poluge.**
- **Samokočni mehanizam sprječava otvaranje.**
- **Zakovica od nerđajućeg čelika.**
- **Ručica od plastike otporne na ulje.**
- **Pritezači su pocinčani.**
- **Stezne kuke se može podešavati pomoću navoja.**
- **Kuglice ležaja kaljene.**
- **Ležišta podmazana.**
- **Kuke kaljene.**

Upotreba:

Za zatvaranje spremnika.

Napomena:

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2-komponentna ručka s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**

Tehnički opis

Put podešavanja stezne kukice c	48,5 - 96 mm
---------------------------------	--------------

Ø rupe d	6,5 mm
Udaljenost između rupa f	24,5 - 32 mm
Udaljenost između rupa e	19 mm
Sila stezanja P (vlačna sila)	3200 N
Visina stezanja h	19 mm
Ukupna visina H	70 mm
Ukupna duljina L	169 - 216 mm
Tip	6848HJ
Vrsta proizvoda	Povlačna brza stega