

**Precizna čelična mjerna traka nehrđajuća, matirana, duljina: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	461600 300
GTIN	4045197234797
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Od čelika za opruge otpornog na koroziju i s brušenim mjernim bridovima. Široka izvedba. Gornji i donji brid s milimetarskom podjelom. Vrlo dobro očitavanje zbog matirane površine i oštro gravirane skale.

Podjela je elektrolitički ugravirana. Površina je matirana bez odsjaja.

Tehnički opis

Debljina presjeka	1 mm
Širina presjeka	30 mm
Duljina	300 mm
Kalibriranje	F10
Granica odstupanja	0,4 mm
Standard	EG II
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
Vrsta proizvoda	Ravnalo

Usluge

Kalibriranje Čelična traka maks. duljina 500/2 mm	026200 500/2
---	--------------