

HOLEX**Povlačno potisna brza stega kratka izvedba, tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	376725 2
GTIN	4045197226785
Razred artikla	32S

Opis**Izvedba:**

Poboljšani vijci.

- **Ručka od plastike otporne na ulje.**

Upotreba:

- **Izravno pričvršćivanje na limene stijenke.**
- **Zaštitna kapica i stezni cilindar povezani navojem.**

Dodatni pribor:

Kutno kućište br. 376735.

Napomena:

- **Od čelika otpornog na koroziju dostupno na upit.**

Tehnički opis

Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila)	900 N
čeonni navoj na pritezaču	M 16×1,5 mm
Stezni podizaj	19 mm
Pritisni vijak	M6×40 mm
Ukupna visina H	74 mm
Ukupna duljina L	163 mm

Tip	376725 2
Vrsta proizvoda	Povlačno potisna brza stega

Pribor

Kutna noga, čvrsta tip 3	376735 3
Kutna noga, čvrsta tip 2	376735 2