

HOLEX**Plosnato ravnalo, Točnost 1, duljina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	460400 1000
GTIN	4045197206695
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Ravnala su izrađena od posebnog čelika brušenog sa svih strana. S pravokutnim presjekom.

Upotreba:

Za kontrolu i precizne radove.

Napomena:

U nekorozivnoj izvedbi dostupno iz tvornice.

Tehnički opis

Tolerancija ravnine za ispitne površine	0,021 mm
Oblik	A
Duljina	1000 mm
Opis oblika	pravokutni poprečni presjek
Visina presjeka $\pm 0,2$ mm	9,5 mm
Širina presjeka $\pm 0,2$ mm	49,3 mm
Standard	DIN 874
Preciznost	1
Atribut imena proizvoda	Točnost 1
Materijal	Specijalni čelik
Kalibriranje	F7
Vrsta proizvoda	Plosnato ravnalo

Usluge

Kalibriranje Plosnato ravnalo maks. duljina 1000 mm

026080 1000