



Povlačna brza stega horizontalna, tip: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376800 4
GTIN	4020772008628
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

U kompletu s hvataljkom.

- Brza stega s prijenosom preko koljenaste poluge.
- Samokočni mehanizam sprječava otvaranje.
- Zakovica od nerđajućeg čelika.
- Ručica od plastike otporne na ulje.
- Pritezači su pocinčani.
- Stezne kuke se može podešavati pomoću navoja.
- Kuglice ležaja kaljene.
- Ležišta podmazana.
- Kuke kaljene.

Upotreba:

Za zatvaranje spremnika.

Napomena:

- Kompaktna izvedba s novom ručkom.
- Ergonomska 2-komponentna ručka s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.

Tehnički opis

Udaljenost između rupa f	35 - 46 mm
--------------------------	------------

Sila stezanja P (vlačna sila)	7000 N
Put podešavanja stezne kukice c	59 - 123 mm
Ø rupe d	8,5 mm
Udaljenost između rupa e	32 mm
Visina stezanja h	26 mm
Ukupna visina H	94,5 mm
Ukupna duljina L	209 - 273 mm
Tip	6848HJ
Vrsta proizvoda	Povlačna brza stega