



Povlačna brza stega s kukom, tip: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376740 5
GTIN	4020772094560
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Brza stega s prijenosom preko koljenaste poluge.
- Samokočni mehanizam sprječava otvaranje.
- Zakovica od nerđajućeg čelika.
- Ručica od plastike otporne na ulje.
- Pritezači su pocinčani.
- Stezne kuke se mogu podešavati pomoću navoja.
- Kuglice ležaja kaljene.
- Ležišta podmazana.
- Kuke kaljene.

Upotreba:

Za zatvaranje spremnika.

Tehnički opis

Udaljenost između rupa e	29 mm
Ø rupe d	11,2 mm
Debljina a	10,75 mm
Udaljenost između rupa f	55,5 - 63 mm
Sila stezanja P (vlačna sila)	5000 N
Put podešavanja stezne kukice c	58 - 73 mm
Polumjer R	8 mm

Visina stezanja h	49 mm
Ukupna visina H	69 mm
Ukupna duljina L	260,5 mm
Tip	6847
Vrsta proizvoda	Povlačna brza stega