

**Povlačno potisna brza stega s kutnim kućištem, tip: 0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	376710 0
GTIN	4020772008376
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Prijenos sa zglobnom polugom. Samokočenje sprječava otvaranje.

- **Ležajne osovine od čelika otpornog na koroziju, uležištenja podmazana.**
- **S dugom vodilicom.**
- **Ručicu se može podesiti pod bilo kojim kutem.**
- **Stezni vijak kaljen, pocinčan.**
- **Kućište se može skinuti, time moguće pričvršćenje na limenim zidovima.**
- **S poboljšanim, pocinčanim pritisnim vijkom.**
- **Kutno kućište odvojivo, za pričvršćenje na limene stijenke.**

Upotreba:

Za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava, kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Dodatni pribor:

Kutno kućište br. 376730.

Napomena:

- **Veličine 0 i 3 se isporučuje i od čelika otpornog na koroziju!**

Tehnički opis

Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila)	800 N
----------------------------------------	-------

čeonni navoj na pritezaču	M 10×1 mm
Pritisni vijak	M4×20 mm
Stezni podizaj	16 mm
Visina stezanja h do sredine vijka	12 mm
Ø rupe d	4,5 mm
Širina kutne noge K	25 mm
Udaljenost između rupa f	16 mm
Ukupna visina H	49,3 mm
Ukupna duljina L	140,5 mm
Tip	6841J
Vrsta proizvoda	Povlačno potisna brza stega

Pribor

Kutna noga, čvrsta tip 2	376730 2
Kutna noga, čvrsta tip 5	376730 5
Kutna noga, čvrsta tip 3	376730 3