

Set spiralnih svrdla HSS/E br. 114405 u kutiji, bez prevlake, tip: 1-10**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115305 1-10
GTIN	4045197542601
Razred artikla	12B

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

Profilno brušeno: visoka koncentričnost i točnost dimenzija, precizno brušen vrh. Svrđlo za serijsku proizvodnju.

Sa šiljkom u obliku C od veličine 2 mm nadalje.

Tehnički opis

Područje svrdla	1 - 10 mm
Povećanje promjera svrdla	0,5 mm
Broj svrdla	19
Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 338

Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Kut vrha	135 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	da
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	22 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	8 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	M
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 9 mm	114405 9
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 6 mm	114405 6
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 6,5 mm	114405 6,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 1 mm	114405 1
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 4,5 mm	114405 4,5

Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 8 mm	114405 8
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 7,5 mm	114405 7,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 9,5 mm	114405 9,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 3 mm	114405 3
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 3,5 mm	114405 3,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 7 mm	114405 7
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 4 mm	114405 4
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 2 mm	114405 2
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 5,5 mm	114405 5,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 1,5 mm	114405 1,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 10 mm	114405 10
Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338 tip 1-10	115475 1-10