



Garnitura digitalnih XTL-unutarnjih brzih mikrometara, mjesto područje: 6-10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428770 6-10
GTIN	5051102120528
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Mikrometar za brzo unutarnje mjerenje u 3 točke za mjerenje slijepih provrta od vel. 12,5 – 16. Fiksne mjerne čeljusti od HM, od vel. 12,5–16 s HM umetcima. Očitavanje pomoću velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Pozdano mjerenje, bez nonija. Izvanredno za okomito mjerenje rupa.

Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 2 vrijednosti.**
- **Tipka za zadržavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

Dio isporuke:

Digitalni brzi unutarnji mikrometri br. 428760 i kontrolni prsteni s certifikatom UKAS.

Tehnički opis

Broj mjernih glava	2
Prsten za namještanje Ø	8 mm
Mjesto područje	6 - 10 mm

Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,001 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvata	RS232C sučelje
Prihvata	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 6-10 mm

020550 6-10

Pribor

Produžetak za unutarnji mikrometar tip 1/63	428510 1/63
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 7 mm	484030 7
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 9 mm	484030 9
Priključni kabel Duplex tip R2	498951 R2
Priključni kabel Duplex tip USB2	498951 USB2