



Unutarnji mikrometar IMICRO, mjerno područje: 10-12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428800 10-12
GTIN	7630041108064
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Analogni unutarnji mikrometar u 3 točke za **precizno mjerenje** provrta, ujedno i za **velike dubine mjerenja** (može se proširiti s do tri produžetka). Samocentriranje i poravnanje. Jedini unutarnji mjerni vijak prema Abbeovom načelu (**bez grešaka** prvog reda). Mjerne površine od kaljenog čelika (HV30 - 770).

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, Produžetci br. 428802.

Napomena:

Uređaji za centriranje za velike dubine mjerenja dostupni na upit.

Tehnički opis

Dubina mjerenja s maksimalnim produžetkom	352 mm
Dimenzija a	2,5 mm
Standardna mjerna dubina	52 mm
Mjerno područje	10 - 12 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,001 mm
Standard	DIN 863

Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20
DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 11 mm	484030 11
Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 1/100	428802 1/100