



Digitalni XTL-unutarnji mikrometar, mjerne područje: 8-10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428760 8-10
GTIN	2050001706416
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Mikrometar za brzo unutarnje mjerenje u 3 točke za mjerenje slijepih provrta od vel. 12,5 – 16. Fiksne mjerne čeljusti od HM, od vel. 12,5–16 s HM umetcima. Očitavanje pomoću velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Pozdano mjerenje, bez nonija. Izvanredno za okomito mjerenje rupa.

Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 2 vrijednosti.**
- **Tipka za zadržavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

Dio isporuke:

Mjerna poluga, mjerna glava s certifikatom UKAS, uključivo 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498950 (od vel. 20), br. 498951 (do vel. 20), prsteni za namještanje br. 484030, produžetci br. 428510.

Tehnički opis

Očitavanje	0,001 mm
Standardna mjerna dubina	58 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	121 mm
Mjerno područje	8 - 10 mm
Dimenzija a	1,9 mm
Granica odstupanja	0,004 mm

Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20

Pribor

Produžetak za unutarnji mikrometar tip 1/63	428510 1/63
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 9 mm	484030 9
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 8 mm	484030 8
Priključni kabel Duplex tip USB2	498951 USB2
Priključni kabel Duplex tip R2	498951 R2
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 10 mm	484030 10