



## Garnitura digitalnih XTL-unutarnjih brzih mikrometara, mjerno područje: 10-20mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428770 10-20
GTIN	5051102120535
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**Mikrometar za brzo unutarnje mjerenje u 3 točke** za mjerenje slijepih provrta od vel. 12,5 – 16. Fiksne mjerne čeljusti od HM, od vel. 12,5–16 s HM umetcima. Očitavanje pomoću velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Pozdano mjerenje, bez nonija. Izvanredno za okomito mjerenje rupa.

#### Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 2 vrijednosti.**
- **Tipka za zadržavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

#### Dio isporuke:

Digitalni brzi unutarnji mikrometri br. 428760 i kontrolni prsteni s certifikatom UKAS.

### Tehnički opis

Prsten za namještanje Ø	12,5 / 20 mm
Mjerno područje	10 - 20 mm
Broj mjernih glava	3

Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,001 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

## Usluge

KalibriranjeGarnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

## Pribor

Produžetak za unutarnji mikrometar tip 2/76	428510 2/76
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 14 mm	484030 14
Priključni kabel Duplex tip R2	498951 R2
Priključni kabel Duplex tip USB2	498951 USB2
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 3/100	428510 3/100
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 11 mm	484030 11
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18