



Unutarnji mikrometar IMICRO, mjerno područje: 275-300mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428800 275-300
GTIN	7630041108316
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Analogni unutarnji mikrometar u 3 točke za **precizno mjerenje** provrta, ujedno i za **velike dubine mjerenja** (može se proširiti s do tri produžetka). Samocentriranje i poravnanje. Jedini unutarnji mjerni vijak prema Abbeovom načelu (**bez grešaka** prvog reda). Mjerne površine od tvrdog metala (HV5–1300).

Dio isporuke:

Uklj. produžetke od 150 mm br. 428802 vel. 5/150, isporuka u drvenim kutijama.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, Produžetci br. 428802.

Napomena:

Uređaji za centriranje za velike dubine mjerenja dostupni na upit.

Tehnički opis

Dubina mjerenja s maksimalnim produžetkom	1581 mm
Standardna mjerna dubina	81 mm
Dimenzija a	26 mm
Mjerno područje	275 - 300 mm
Granica odstupanja	0,008 mm
Očitavanje	0,01 mm

Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 300 mm	022500 300
---	------------

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 280 mm	484030 280
Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 5/150	428802 5/150
Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 5/500	428802 5/500