



Garnitura unutarnjih mikrometara IMICRO, mjerno područje: 3,5-6,5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428803 3,5-6,5
GTIN	7630041108323
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Analogni unutarnji mikrometar u 3 točke za **precizno mjerenje** provrta, ujedno i za **velike dubine mjerenja** (može se proširiti s do tri produžetka). Samocentriranje i poravnanje. Jedini unutarnji mjerni vijak prema Abbeovom načelu (**bez grešaka** prvog reda).

Dio isporuke:

Unutarnji mikrometri br. 428800 i prsteni za namještanje.

Tehnički opis

Broj mjernih vijaka	4
Mjerno područje	3,5 - 6,5 mm
Prsten za namještanje Ø	4 / 5,5 mm
Granica odstupanja	0.004 mm
Očitavanje	0,001 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno

Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 3,5-6,5 mm	020550 3,5-6,5
---	----------------

Pribor

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 4 mm	484030 4
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 3,5-4 mm	428800 3,5-4
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 6 mm	484030 6
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 4,5-5,5 mm	428800 4,5-5,5
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 5 mm	484030 5
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 5,5-6,5 mm	428800 5,5-6,5
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 4-4,5 mm	428800 4-4,5