



Garnitura digitalnih XTL-unutarnjih brzih mikrometara, mjesto područje: 20-50mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428770 20-50
GTIN	5051102120542
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Mikrometar za brzo unutarnje mjerenje u 3 točke za mjerenje slijepih provrta od vel. 12,5 – 16. Fiksne mjerne čeljusti od HM, od vel. 12,5–16 s HM umetcima. Očitavanje pomoću velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Pozdano mjerenje, bez nonija. Izvanredno za okomito mjerenje rupa.

Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 2 vrijednosti.**
- **Tipka za zadržavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

Dio isporuke:

Digitalni brzi unutarnji mikrometri br. 428760 i kontrolni prsteni s certifikatom UKAS.

Tehnički opis

Broj mjernih glava	3
Prsten za namještanje Ø	20 / 35 mm
Mjesto područje	20 - 50 mm
Granica odstupanja	0,004 mm

Očitavanje	0,001 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

Usluge

KalibriranjeGarnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 30 mm	484030 30
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150	428510 4/150
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Prikjučni kabel Duplex tip 2	498950 2
Priključni kabel Duplex tip USB2	498950 USB2
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 40 mm	484030 40
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 22 mm	484030 22