



NC visokotlačna stega Centro Gripp, tip: 125



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361180 125
GTIN	4250364402125
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Vodilica indukcijski kaljena, gornja i donja površina su brušene. **Uključuje provrte 25H6 M10 za stezni sustav s nulom točkom osnog razmaka 200 mm.**

Karakteristike: Vreteno oklopljeno, visoka zaštita od odvojenih čestica, minimalna potreba za čišćenjem.

Funkcija:

- **Vreteno s ugrađenim multiplikatorom sile.**
- **Stezanje namjestivim momentnim ključem (18 – 70 Nm).**
- **Namještanje centra.**
- **Točnost ponavljanja $\pm 1/100$ mm kod obradaka koji menaju paralelne stranice.**

Upotreba:

U kombinaciji s različitim čeljustima moguće je i konvencionalno stezanje s glatkom površinom, kao i grip stezanje.

Dio isporuke:

6-kutni ključ vel. 8, 6-kutni ključ vel. 6, 6-kutni nasadni ključ SW20 od 1/2 cola, 6 vijaka, 2 okasta ključa SW20.

Dodatni pribor:

- **Grip umetci br. art. 361238 – 361250 i br. art. 361160.**
- **Momentni ključ br. 656050 vel. 120.**
- **Konzola br. art. 361230 vel. 125.**
- **Stupnjevana čeljust br. art. 361215.**
- **Nosiva čeljust pomična br. art. 361207 vel. 125.**
- **Nosiva čeljust univerzalni komplet sa škripcem, pomična br. art. 361209 vel. 125.**

- Čeljust br. art. 361222 vel. 125 i 361227 vel. 125.
- Univerzalni škripac br. art. 361345 vel. 125.
- Čeljust za stezanje prema dolje br. art. 361229 vel. 125.
- Prizmatična čeljust br. art. 361185 vel. 125.
- Neobrađena čeljust br. art. 361186 vel. 125.
- Grip čeljust br. art. 361218.
- Paralelne pločice br. art. 361223 vel. 125.
- Stezni vijak br. 360025 vel. 25M10 i 25M10/138.

Tehnički opis

Kod boje za odgovarajući pribor	Centro Gripp
Težina	19,5 kg
Putanja v	46 mm
Maksimalna sila stezanja do	40 kN
Uzdužni utor l H8	30 mm
Poprečni utor n H7	20 mm
f	21 mm
x	127 mm
Širina čeljusti A	112 mm
B	154 mm
y	200 mm
Okretni moment	70 Nm
Visina osnovnog tijela c	100 mm
i	129 mm
i	130 mm
L	329 mm
Tip	125
Ø t	13 mm
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Seriya	Centro Gripp
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Grip umetak od tvrdog metala, visina 7,1 – 8,6 mm tip	361242
Čeljust 20 mm za T-Rex /Centro Gripppomična za tip 125	361227 125
Graničnik za obratke s 3 zgloba tip 125	360435 125
Konzola za tip 125	361230 125
Čeljust 64 mm za T-Rex /Centro Gripppomična za tip 125	361222 125
Grip čeljust za T-Rex /Centro Gripppomična za tip 64	361218 64
Grip čeljust za T-Rex /Centro Gripppomična za tip 125	361218 125
Grip umetak u obliku prizme za tip 125	361350 125
Par paralelnih umetaka za klik sustav za tip 125	361223 125
Stupnjevana čeljust s prevlakom, za T-Rex / Centro Gripppomična za tip 125	361215 125
Neobrađena čeljust za Centro Gripp za tip 125	361186 125
Univerzalna grip garnitura (kofer s 4 jedinice) za tip 125	361345 125
Univerzalna čeljust za T-Rex / Centro Gripppomična za tip 125	361229 125
Nosiva čeljust za grip umetke za T-Rex / Centro Grippokretna za tip 125	361207 125
Prizmatična čeljust Centro Gripp za tip 125	361185 125
Graničnik za obratke s 3 zgloba tip 300	360430 300
Graničnik za obratke	360555
Nosiva čeljust za univerzalne Grip umetke za T-Rex / Centro Grippokretna za tip 125	361209 125
Grip umetak s 2 šiljka, visina 5,2 – 6,7 mm tip	361240